



LED-akkuvalaisin 0-versio ilman akkua, 12,0 V, Tyyppi: M12SLED



Tilaustiedot

Tilausnumero	073210 M12SLED
--------------	----------------

GTIN	
------	--

Tuoteluokka	07A
-------------	-----

Kuvaus

Malli:

Kestävät li-ioniakkuvalaisimet, erittäin valovoimaiset. Käsivalaisin, 2 valaisutehoa.

Toimintaetäisyys enintään 650 metriä.

LED-käsivalonheitin 12, **TRUEVIEW™-teknologia**.

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Sopii:

Milwaukee, 12 V akut MB12.

Toimituksen sisältö:

Akkuvalaisin ilman akkua ja latauslaitetta.

Tekninen kuvaus

Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
----------------	----------------

Sisältyvien akkujen lukumäärä	15
-------------------------------	----

Valaisuaika	8 h
IP-suojaluokka	IP 54
ATEX-vyöhyke	ei
Valmistajamerkintä	M12SLED-0
Valovirta	750 lm
Akkutyypin	Litium-ioni
akun jännite	12 V
Valovirta, porras 2	400 lm
Valokeilan laajuus	650 m
Tuotenimen määrite	12,0 V
sopiva akku – toimittaja/akkutyypin/jännite	Milwaukee tyyppi B 12 V
Tuotetyypin	Työvalaisin

Tarvikkeet

Li-ioni-järjestelmä M12B4 Akkutyypin MB12	073815 MB12
Akun latauslaite Tyyppi M1218FC	073840 M1218FC
Akun latauslaite Tyyppi M1218C	073840 M1218C
Akku-aloitussarja Tyyppi M12NRG4	073839 M12NRG4
Li-ioni-järjestelmä M4B2/M12B2 Akkutyypin MB12	073814 MB12
Akun latauslaite Tyyppi M1218SC	073840 M1218SC
Li-ioni-järjestelmä M12B6 Akkutyypin MB12	073829 MB12