



## LED-akkuvalaisin 0-versio ilman akkua, 18 V, Tyyppi: M18TAL



### Tilaustiedot

Tilausnumero	073211 M18TAL
GTIN	4058546220792
Tuoteluokka	07A

### Kuvaus

**Malli:**

Kestävät li-ioniakkuvalaisimet, erittäin valovoimaiset. Työmaavalaisin mahdollistaa täyden 360 asteen valaistuksen, ja sopii täydellisesti sekä pintojen valaisuun että pään yläpuolella tehtäviin töihin.

**Sopii:**

Milwaukee 18 V akut (nro 073816 MB18 ja 073827 MB18).

**Toimituksen sisältö:**

**Akkuvalaisin ilman akkua ja latauslaitetta.**

### Tekninen kuvaus

Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Valmistajamerkintä	M18TAL-0
Akkutyyppe	Litium-ioni
Valovirta	2200 lm
Sisältyvien akkujen lukumäärä	15

Valovirta, porras 2	1100 lm
ATEX-vyöhyke	ei
akun jännite	18 V
Tuotenimen määrite	18 V
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Milwaukee tyyppi B 18 V
Tuotetyyppi	Työvalaisin

## Tarvikkeet

Akku-aloitussarjaHigh Output™ Tyyppi M18HNRG8	073831 M18HNRG8
Li-ionijärjestelmä M18B2 Akkutyyppi MB18	073827 MB18
Akku-aloitussarja Tyyppi M18NRG5	073839 M18NRG5
Akku-aloitussarjaHigh Output™ Tyyppi M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Akku-aloitussarjaHigh Output™ Tyyppi M18HNRG55	073830 M18HNRG55