



Holkkiavainsarja 1/4", nelikulmainen 38 osaa, Tyyppi: 38



Tilaustiedot

Tilausnumero	630345 38
GTIN	4018754323241
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Väännin-/liitososat standardien **DIN 3122 / 3123 mukaisesti; avainhylsyt** standardin **DIN 3124 mukaisesti**. Sisä-/ulkonelikulmat standardin **DIN 3120 mukaisesti**.

Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M2,5 - M8. Ulko-Torx®-ruuveille, joiden kierre M3 - M8. Kuusiokoloruuveille, joiden kierre M4 - M8. Torx®-koloruuveille, joiden kierre M2,5 - M8.

Raaka-aine:

Kromiseosterästä – hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus.

Toimituksen sisältö:

Avainhylsyt 12-kulmaiset: 10 kpl nro 630950 koot 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Avainhylsyt-Torx®-kanta: 6 kpl nro 631500 koot E4; E5; E6; E7; E8; E10

Ruuvinväänninkärki Phillips-ruuveille: PH1; PH2

Ruuvimeisselin päät kuusiokolo: 5 kpl nro 631710 koot 3; 4; 5; 6; 8

Ruuvinväänninkärjet, sisä-Torx®: 9 kpl nro 631801 koot TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

QR-T-väännin: 1 kpl nro 633050 koko 116

QR-käsikahva: 1 kpl nro 632950 koko 150

QR-jatkokappaleet: 2 kpl nro 632545 koot 50; 150

QR-murrosnivel: 1 kpl nro 633550 koko 1/4

QR-räikkä: 1 kpl nro 632355 koko 1/4

Säilytykseen: ABS-muovilaatikko

Tekninen kuvaus

Osien määrä	38
Avaimen leveysalue 12-kulmaholkkiavain	5-13 mm
Irrotusprofiili	12-kulmainen holkkiavain
Irrotusprofiili	Hylsyavain TORX®-ruuveille
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
Irrotusprofiili	kuusiokoloväännin
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Vääntönelikulma	1/4 tuuma
Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain	3-8 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Standardi	DIN 3120
Standardi	DIN 3122
Standardi	DIN 3124
Raaka-aine	kromiterässeosta
Pakkaus	ABS-muovilaatikko
Pituus	227 mm
Leveys	131 mm
Korkeus	57 mm
Pinta	kromattu (hilseilemätön)
QuickRelease	kyllä
Tuotetyyppi	Holkkiavain

Tarvikkeet

6-kulmainen ruuvitaltan kärki, 1/4 tuumaalyhyt Kuusikulma 5 mm	631710 5
Ruuvinväänninkärki, 1/4 tuumaa Torx®-ruuveillelyhyt Torx®-profiili TX20	631801 TX20

12-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 13 mm	630950 13
12-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 10 mm	630950 10
Ruuvinväänninkärki, 1/4 tuumaa Torx®-ruuveillelyhyt Torx®-profiili TX25	631801 TX25
Jatkokappale, 1/4"QuickRelease Kokonaispituus 50 mm	632545 50
Tiheähampainen räikkä, suunnanvaihdin, 1/4", poistonuppiQuickRelease Tyyppi 1/4	632355 1/4
12-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 5,5 mm	630950 5,5
6-kulmainen ruuvitaltan kärki, 1/4 tuumaalyhyt Kuusikulma 3 mm	631710 3
T-väännin, 1/4 tuumaaQuickRelease Kokonaispituus 116 mm	633050 116
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 5,5 mm	631000 5,5
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 7 mm	631000 7
Avainhylsy 1/4 tuumaa Torx®-ruuveille Torx®-profiili E8	631500 E8
Ruuvinväänninkärki, 1/4 tuumaa Torx®-ruuveillelyhyt Torx®-profiili TX30	631801 TX30
Ruuvinväänninkärki, 1/4 tuumaa Torx®-ruuveillelyhyt Torx®-profiili TX9	631801 TX9
Käsikahva, 1/4 tuumaaQuickRelease Kokonaispituus 150 mm	632950 150
Murrosnivel, 1/4 tuumaaQuickRelease Tyyppi 1/4	633550 1/4
Avainhylsy 1/4 tuumaa Torx®-ruuveille Torx®-profiili E7	631500 E7
Jatkokappale, 1/4"QuickRelease Kokonaispituus 150 mm	632545 150
12-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 11 mm	630950 11
Ruuvinväänninkärki, 1/4 tuumaa Torx®-ruuveillelyhyt Torx®-profiili TX8	631801 TX8
6-kulmainen ruuvitaltan kärki, 1/4 tuumaalyhyt Kuusikulma 6 mm	631710 6
12-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 8 mm	630950 8
Ruuvinväänninkärki, 1/4 tuumaa Torx®-ruuveillelyhyt Torx®-profiili TX15	631801 TX15
12-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 6 mm	630950 6

6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 13 mm	631000 13
Ruuvinväänninkärki, 1/4 tuumaa Torx®-ruuveillelyhyt Torx®-profiili TX10	631801 TX10
12-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 7 mm	630950 7
Ruuvinväänninkärki, 1/4 tuumaa Torx®-ruuveillelyhyt Torx®-profiili TX27	631801 TX27
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 9 mm	631000 9
Avainhylsy 1/4 tuumaa Torx®-ruuveille Torx®-profiili E10	631500 E10
Avainhylsy 1/4 tuumaa Torx®-ruuveille Torx®-profiili E4	631500 E4
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 6 mm	631000 6
12-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 5 mm	630950 5
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 11 mm	631000 11
6-kulmainen ruuvitaltan kärki, 1/4 tuumaalyhyt Kuusikulma 8 mm	631710 8
Avainhylsy 1/4 tuumaa Torx®-ruuveille Torx®-profiili E5	631500 E5
12-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 9 mm	630950 9
Ruuvinväänninkärki, 1/4 tuumaa Torx®-ruuveillelyhyt Torx®-profiili TX40	631801 TX40
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 10 mm	631000 10
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 12 mm	631000 12
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 8 mm	631000 8
12-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 12 mm	630950 12
Avainhylsy 1/4 tuumaa Torx®-ruuveille Torx®-profiili E6	631500 E6
6-kulmainen ruuvitaltan kärki, 1/4 tuumaalyhyt Kuusikulma 4 mm	631710 4