

Garant GRIDLINE

Siivouskaappi Leveys 40G, täyspeltiset pariovet, Korkeus mm / tyyppi: 2000-1**Tilaustiedot**

Tilausnumero	987031 2000-1
GTIN	4062406338930
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Yleiskäyttöinen kaappi siivousvälineiden, puhdistuslaitteiden ja vaatteiden säilyttämiseen. Sinkittyjä hyllytasoja voi kiinnittää 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut saranaovet ja 2K-Haptoprene-työntökahva, lukitus **nastasynterilukolla**. Tasausalusta, 4 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen. Hyllytason kantavuus 25 kg. Rungossa oleva rei'itys 9x9 mm, reikäväli 37 mm, **soveltuu Easyfix-koukkujen ja -pitimien kiinnittämiseen** (ryhmässä 95).

Toimituksen sisältö:

Kätevä jako kolmella hyllytasolla, leveys 20G. Lisähyllytaso, leveys 20G, vaatekoukkunaulakko (4 koukku).

Toimituksen sisältö:

Vaatekoukkunaulakko nro 940610: 1

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovet siniset RAL 7016, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

Siivouskaapit ovat mitoiltaan yhteensopivia kaikkien GridLine-kaappien, syvyys 20G, kanssa, ja niitä voidaan yhdistellä niiden kanssa halutulla tavalla. Muita tarvikkeita, kuten esimerkiksi hyllytasoja ja vetolaatikoita, löytyy ryhmästä 94.

Tekninen kuvaus

Leveys	1000 mm
Paino	84 kg
Hyötykorkeus	1840 mm
Korkeus	2000 mm
Syvyys	500 mm
Leveys G	40
Syvyys G	20
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	25 kg
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Oven avautumiskulma	250 astetta
Hoffmann-reikäseinän reikävälit	9×9 mm
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasyliinterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Siivouskaappi

Tarvikkeet

Vaatekoukkunaulakko kaapin/osaston leveydelle G 40	940610 40
--	-----------