

**HOLEX****Metallivannesahanterä 27 × 2750, Hammasta/tuuma: 6/10****Tilastiedot**

Tilausnumero	173605 6/10
GTIN	4045197275783
Tuoteluokka	12S

**Kuvaus****Malli:**

**HOLEX – Tuotanto-vannesahanterä** hyvä sahausteho.

**Käyttö:**

**Yhdistelmähammastus 0°** – värähtely erittäin vähäistä, isolle poikkipinta-alueelle (putkille ja profiileille, umpimateriaalille enint. 70 mm).

**Yhdistelmähammastus 10° – yleiskäyttöön** isoille poikkipinta-alueille (umpimateriaalille 50 mm:stä alkaen).

**Normaali hammastus 0°** – pienille ja keskisuurille poikkileikkauksille, joissa kosketuspituus enint. 70 mm.

**Normaali hammastus 10°** – suuremmille poikkileikkauksille alkaen 50 mm:n kosketuspituudesta.

**Huomautus:**

**Uuden vanneterän käyttöönotto:** Katso GARANT lastuamiskäsikirja nro 110010 ja infosivu.

**Tekninen kuvaus**

Pituus	2750 mm
Paksuus	0,9 mm

Leveys	27 mm
Hammastus	combi
Rintakulma	0 astetta
Lastuava aine	HSS Co 8
Tuotetyyppi	Metallivannesaha