

Garant**Valssaava konekierretappi voitelu-urilla HSSE-PM, TiN, MF: 8X1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	139260 8X1
GTIN	4045197509468
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:**

Innovatiivinen monikulmainen muoto mahdollistaa monipuoliset käyttömahdollisuudet. Soveltuu erittäin hyvin krominikkeliteräksille.

Vastaa standardia DIN 374.

Toleranssiluokka: ISO 2X 6HX

Kierteennousu: 1 mm

Kokonaispituus L: 90 mm

varren Ø D_s: 6 mm

Varren nelikulmio □: 4,9 mm

Alkureiän Ø, ohjearvo: 7,55 mm

Tekninen kuvaus

Lastu-urien määrä	5
Terien lkm Z	5
Kierteen Ø	8 mm
varren Ø D _s	6 mm
Varren nelikulmio □	4,9 mm
Kokonaispituus L	90 mm
Alkureiän Ø, ohjearvo	7,55 mm
Kierteen syvyys	24 mm
Kierteennousu	1 mm
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX

Kierteen koko	M8×1
Pinnoitus	TiN
Kierretyyppi	MF
Kylkikulma	60 astetta
Lastuava aine	HSS E PM
Standardi	DIN 2174
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D pohjareiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Värirengas	sininen
Tuotetyyppi	Kierteenmuovaustappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	32 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	27 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	22 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	17 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	12 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	7 m/min	M
CuZn	soveltuu	22 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		

