

Garant**Konekierretappi HSS-E, höyrytetty, M: M2,6****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 132640 M2,6 |
| GTIN | 4045197072276 |
| Tuoteluokka | 11H |

Kuvaus**Malli:****Ohjausosassa voitelu-urat**, ilman lastu-uria.

Koot M 1,7, M2,3 ja M 2,6, vanha DIN-profiili.

Vuoleva etuleikkuu. Toleranssiluokka: ISO 2 6H**Tekninen kuvaus**

| | |
|-------------------------|----------|
| Lastu-urien määrä | 3 |
| Terien lkm Z | 3 |
| Kierteennousu | 0,45 mm |
| Kierteen Ø | 2,6 mm |
| Alkureiän Ø | 2,1 mm |
| Standardi | DIN 371 |
| varren Ø D _s | 2,8 mm |
| Kokonaispituus L | 50 mm |
| Varren nelikulmio □ | 2,1 mm |
| Toleranssiluokka | ISO 2 6H |
| Lastuava aine | HSS E |
| Kierteen syvyys | 7,8 mm |
| Kierretyyppi | M |
| Kierteen koko | M2,6 |

| | |
|------------------------|---|
| Pinnoitus | höyrytetty |
| Kylkikulma | 60 astetta |
| Kierrenormi | DIN 13 |
| Etuviiste | B |
| Varsi | Lieriövarsi, h9 |
| Sisäjähdytys | ei |
| Käyttö poraustavalla | enintään 3xD läpireiällä |
| Leikkaussuunta | Oikea |
| Kierrettyökalun tyyppi | Konekierretappi dynaamiseen työstöön |
| Värirengas | vihreä |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alumiini (lyhytlastuinen) | sopii rajoituksin | 13 m/min | N |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 15 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 15 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | 15 m/min | P |
| Teräs < 1100 N/mm ² | sopii rajoituksin | 6 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | soveltuu | 6 m/min | M |
| CuZn | sopii rajoituksin | 13 m/min | N |
| Uni | soveltuu | | |
| Öljy | soveltuu | | |
| märkä enintään | sopii rajoituksin | | |