



## Konekierretappi HSS-E, höyrytetty, M: M4



### Tilaustiedot

Tilausnumero	132645 M4
GTIN	4045197648877
Tuoteluokka	12H

### Kuvaus

**Malli:**  
**Vuoleva etuleikkuu. Toleranssiluokka: ISO 2 6H**

### Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	2
Alkureiän Ø	3,3 mm
Lastu-urien määrä	2
Kierteen Ø	4 mm
Kierteennousu	0,7 mm
Standardi	DIN 371
varren Ø D <sub>s</sub>	4,5 mm
Kokonaispituus L	63 mm
Varren nelikulmio □	3,4 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	12 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M4
Pinnoitus	höyrytetty

Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpäreiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	vihreä
Tuotetyyppi	Kierretappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	11 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	12 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	8 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	7 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	4 m/min	M
CuZn	sopii rajoituksin	12 m/min	N
Uni	soveltuu		
Öljy	soveltuu		