



Ohjaustapit, Koko / tapin Ø: 0/7mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	156750 0/7
GTIN	4033591016132
Tuoteluokka	16C

Kuvaus

Malli:

Kiinteät ohjaustapit: kaasunitrattu, hienokierteinen.

Kiertyvä tappi: reunakarkaistu, hiottu.

Koot 01/2,4 – 1/8,4 – **kiinteä ohjaustappi.**

Koot 1/8,5 – 1/18 – **Pyörivä tappi ja jäähdytysaineen syöttöreikä.**

Koot 2/11,5 – 2/13 – **kiinteä ohjaustappi.**

Koot 2/14 – 2/32 – **Pyörivä tappi ja jäähdytysaineen syöttöreikä.**

Käyttö:

Käytettäessä pyöriviä ohjaustappeja (sis. jäähdytysnesteen syöttöreikä) koko 1 ja 2 pitimessä nro 156720, koko 1/20, jäähdytysneste pääsee suoraan upottimen terille ja huuhtoo lastut pois.

Tekninen kuvaus

Tapin Ø	7 mm
Kokonaispituus	59 mm
Varren Ø	4 mm
Tuotetyyppi	Ohjaustapit