

Toimistopöytä, jossa sähkötoiminen korkeussäätö valkoinen, Leveys: 1800mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	974030 1800
GTIN	4044917444560
Tuoteluokka	91Q

Kuvaus

Malli:

Toimistopöytä, sähkömoottoroitu korkeudensäätö ohjaimella. Perusrakenne säädettävillä jaloilla olevasta massiivisesta T-jalka-alustasta. Sähkötoiminen korkeussäätö **740 – 1230 mm**. Moottorissa pehmokäynnistys ja -pysäytys. Pöytälevyssä melamiinihartsipinnoite, iskunkestävät ABS-reunat. Korkeudensäädön liikenopeus 25 mm / s (ilman kuormaa).

Väri: alusta ja levy: valkoinen.

Huomautus:

Toimitetaan osina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

Työtason paksuus	19 mm
Leveys	1800 mm
Syvyys	800 mm
Korkeudensäätöväli	740 - 1230 mm
Paino	44 kg
Suurin kantavuus	70 kg
Malli	sähkötoimisesti korkeussäädettävä
Korkeudensäätömalli	sähköinen

Pöytälevyn paksuus	19 mm
Tuotetyyppi	Toimistopöytä