

LED-pöytävalaisin, Tyyppi: 12



Tilaustiedot

Tilausnumero	928653 12
GTIN	7612176079730
Tuoteluokka	97G

Kuvaus

Malli:

Energiatehokas alumiininen LED- pöytävalaisin, tasainen, homogeeninen, varjoton ja häikäisemätön valaisu. Himmennettävissä valaisupään käyttöpainikkeella 5 vaiheessa, muistitoiminto. Vankka alumiininen jalusta, jalan \varnothing 180 mm. Värilämpötila neutraalin valkoinen 4 000 K.

Valaisin sisältää LED-polttimot.

Valaisimen polttimoita ei voi vaihtaa.

Palamisaika: 20 000 tuntia.

Korkeus enintään: 570 mm.

Enimmäisulkonema: 740 mm.

Tekninen kuvaus

Värilämpötila	neutraalin valkoinen
Lampun rungon korkeus	22,5 mm
LEDien lkm	24
Tehonkulutus	12 W

Valaisimen rungon pituus	425 mm
Lamppu	LED-valo
Lamppu voidaan vaihtaa	ei
Lampun rungon leveys	46 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Kannatinvarren ulkonema	470 mm
Väriämpötila	4000 K
Virtakytkin	kyllä
Tuotetyyppi	Pöytävalaisin / työpistevalaisin