

MultiComfort-kääntövarsi pöytäkiinnitykseen, Nivelten lukumäärä: 1



Tilaustiedot

Tilausnumero	928294 1
GTIN	4009729068304
Tuoteluokka	91P

Kuvaus

Malli:

Kolmiulotteinen monitorikäntövarsi alumiinia ja muovia, kaasupainejouset mahdollistavat monitorin mukavan, ergonomisen säädön. Kääntöalue vaakasuoraan 180 astetta° ja pystysuoraan 75°, monitori kallistettavissa. Monitorin vaakasuora aseointi mahdollista. Helppo monitorin liittäminen yhden käden QuickRelease-toiminnolla. Kaapelin ohjaaminen muovisuojuksen kautta. Joustava kiinnitys (puristin, kaapelireikä- ja porausruuvi kiinnitys) pöytälevyille, joiden vahvuus 10 - 50 mm.

Monitorin maksimileveys 656 mm / 27 tuumaa. Kääntyvyys 360°, säädettävän vasteen kanssa 180°.

Käyttö:

Liteät näytöt, joiden kiinnitysstandardi on VESA 75/100, 2 - 7 kg.

Pintakäsittely:

Hopea.

Tekninen kuvaus

Kääntövarren ulottuma	333 mm
Kallistusalue	360 astetta
Kantavuus	2 - 7 kg

Kääntökulma	75 astetta
Tuotetyyppi	Näytön/näppäimistön pidike