

**Garant****Pikavaihtoadapteri, kierrekiinnitteinen jysin ulkomutterilla ER 25, kierre M: M10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319776 M10
GTIN	4062406343620
Tuoteluokka	31V

**Kuvaus****Malli:**

- **Kaksiosainen malli koostuu runko-osasta ja täsmällisestä kiristysmutterista.**
- **Laadukasta työkaluterästä, kaikki käyttöpinnat karkaistu ja pinnoitettu.**

**Etu:**

Erittäin helppokäyttöinen konekäyttöisten työkalujen pikavaihtojärjestelmä (AGW). Valmistele pikavaihtosovitin työkalun kanssa ja vaihda AGW:n kautta. Kiristysmutteri on kuulalaakeroitu. Moninkertaisesti joustava käyttö:

- **Nopeampi ja helpompi sovittimen vaihto, kun AGW on asetettu paikoilleen.**
- **Sopii kaikille eri valmistajien konekäyttöisille työkaluille, joissa on ER-kiristysholkkiliitin.**

**Käyttö:**

Poraus- ja jysintätyöstöön konekäyttöisillä työkaluilla, joissa on ER-kiristysholkkiliitin.

Pyörintätarkkuus:  $\leq 3$

Ulko-Ø D: 41,7 mm

Ulkonema A-mitta: 27,5 mm

**Tekninen kuvaus**

Ulkonema A-mitta	27,5 mm
------------------	---------

Sisäjäähdytys	kyllä
Pyörintätarkkuus	≤ 3
Ulko-Ø D	41,7 mm
Tuotetyyppi	Pikavaihtosovitin