

Garant**Pikavaihtoadapteri, kierrekiinnitteinen jyrsin sisämutterilla ER25, kierre M: M10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319779 M10
GTIN	4062406343699
Tuoteluokka	31V

Kuvas**Malli:**

- **Kaksiosainen malli koostuu runko-osasta ja täsmällisestä kiristysmutterista.**
- **Laadukasta työkaluterästä, kaikki käyttöpinnat karkaistu ja pinnoitettu.**

Etu:

Erittäin helppokäyttöinen konekäyttöisten työkalujen pikavaihtojärjestelmä (AGW). Valmistele pikavaihtosovitin työkalun kanssa ja vaihda AGW:n kautta. Kiristysmutteri on kuulalaakeroitu. Moninkertaisesti joustava käyttö:

- **Nopeampi ja helpompi sovittimen vaihto, kun AGW on asetettu paikoilleen.**
- **Sopii kaikille eri valmistajien konekäyttöisille työkaluille, joissa on ER-kiristysholkkiliitin.**

Käyttö:

Poraus- ja jyrshintätyöstöön konekäyttöisillä työkaluilla, joissa on ER-kiristysholkkiliitin.

Pyörintätarkkuus: ≤ 3

Ulko-Ø D: 41 mm

Ulkonema A-mitta: 14,9 mm

Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	14,9 mm
Sisäjähdytys	kyllä

Pyörintätarkkuus	≤ 3
Ulko-Ø D	41 mm
Tuotetyyppi	Pikavaihtosovitin