



Konekierretappi HSS-E, höyrytetty, M: M6



Tilaustiedot

Tilausnumero	132645 M6
GTIN	4045197648891
Tuoteluokka	12H

Kuvaus

Malli:
Vuoleva etuleikkuu. Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Tekninen kuvaus

Kierteennousu	1 mm
Terien lkm Z	3
Alkureiän Ø	5 mm
Kierteen Ø	6 mm
Lastu-urien määrä	3
Standardi	DIN 371
varren Ø D _s	6 mm
Kokonaispituus L	80 mm
Varren nelikulmio □	4,9 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	18 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M6
Pinnoitus	höyrytetty

Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	vihreä
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	11 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	sopii rajoituksin	12 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	8 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	7 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	sopii rajoituksin	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	4 m/min	M
CuZn	sopii rajoituksin	12 m/min	N
Uni	soveltuu		
Öljy	soveltuu		