

Garant**Konekierretappi HSS-E, höyrytetty, M: M1,7****Tilaustiedot**

Tilausnumero	132640 M1,7
GTIN	4045197072214
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:****Ohjausosassa voitelu-urat**, ilman lastu-uria.

Koot M 1,7, M2,3 ja M 2,6, vanha DIN-profiili.

Vuoleva etuleikkuu. Toleranssiluokka: ISO 2 6H**Tekninen kuvaus**

Kierteen Ø	1,7 mm
Lastu-urien määrä	2
Alkureiän Ø	1,3 mm
Kierteennousu	0,35 mm
Terien lkm Z	2
Standardi	DIN 371
varren Ø D _s	2,5 mm
Kokonaispituus L	40 mm
Varren nelikulmio □	2,1 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	5,1 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M1,7

Pinnoitus	höyrytetty
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	vihreä
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	sopii rajoituksin	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	6 m/min	M
CuZn	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Uni	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		