



Yhdistelmä-tasoupotin, Koko / upottimen Ø: 1/19,5mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	156730 1/19,5
GTIN	4033591012448
Tuoteluokka	16C

Kuvaus

Malli:

Kierreurien ansiosta erittäin hyvät lastuamisominaisuudet ja erinomainen lastunpoisto. **Helposti hiottavissa jälkeenpäin.** Sokka estää upottimen pyörähtämisen pitimessä.

Käyttö:

DIN-standardin mukaisten ruuvien upottamiseen tai **standardista poikkeavien porrasporausten tai upotusten tekemiseen vastaavilla upottimen ja tappien yhdistelmillä.**

Huomautus:

Tasoupotin myös HSS-teräksestä ja valinnaisen TIN-pinnoitteen kanssa, juotetut KM-terät ja T-muotoiset ISO-kääntöterät saatavilla pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	3
Lasku-Ø	19,5 mm
Varren Ø	14 mm
Terien pituus	22 mm
Upotusviisteen kulma	180 astetta
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
Standardi	Tehdasnormi

Sisäjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Leikkuupala upotukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	40 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	60 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	20 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	25 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	20 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	sopii rajoituksin	10 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin	5 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	5 m/min	M
märkä enintään	soveltuu		