



## Hiomanauha, normaalikorundi (A) KK711T, 8×300 mm, Rakeisuus: 220



### Tilaustiedot

Tilausnumero	558007 220
GTIN	4018875566633
Tuoteluokka	56V

### Kuvaus

#### Malli:

**Yleishiomanauha, normaalikorundi (A)** -pinnoite. Hioma-aineen alusta mukautettu optimaalisesti raekokoon ja hiomanauhan tyyppiin.

Rekoko 40 - X-kudos (karkea). Raekoko 60 – 180 - T-kudos (karkea-joustava), **erityisjousto**.

Soveltuu erinomaisesti käytettäväksi käsihiomakoneissa.

#### Käyttö:

Voidaan käyttää kaikkien tavallisten materiaalien kanssa: **teräs**, ei-rautametallit, valu, **alumiiniseokset, puu**.

#### Huomautus:

Muita raekokoja, laatuja ja mittoja on saatavissa haluttaessa. Huom. valmistajan ilmoittamat vähimmäistilausmäärät. Ilman tilausmäärätietoja toimitetaan vakionauha. Hiomanauhat satinoitinkoneisiin alkaen numerosta 568526.

### Tekninen kuvaus

Rakeisuus	220
Sarja	KK711T
Hioma-aine	Normaalikorundi (A)

Hioma-aineen lyhenne	A
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Hiomanauhan leveys	8 mm
Hiomanauhan pituus	300 mm
Tuotenimen määrite	8×300 mm
Tuotetyyppi	Hiomanauha

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu	35-40 m/s	
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	32-38 m/s	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	20-25 m/s	P
Teräs < 55 HRC	sopii rajoituksin	32-38 m/s	H
INOX	sopii rajoituksin	18-30 m/s	
Ti	sopii rajoituksin	10-20 m/s	
GG(G)	sopii rajoituksin	30-45 m/s	K
CuZn	soveltuu	35-45 m/s	N
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu	10-30 m/s	
puu	soveltuu	23-26 m/s	
kuiva	soveltuu		