



Konekierretappi HSSE-PM muoto B 6G, TiAlN, M: M12



Tilaustiedot

Tilausnumero	132725 M12
GTIN	4045197649096
Tuoteluokka	11H

Kuvaus

Malli:**Vuoleva etuleikkuu.****Ohjausosassa voitelu-urat, ilman lastu-uria.****Toleranssiluokka: ISO 3 / 6G****Etu:****Erityisen vakaa, erinomaisesti itseohjautuva.****Käyttö:**Työkappaleille, joihin tulee **galvaaninen suojakerros** tai jotka hieman kutistuvat karkaisussa.**Huomautus:****UUSI SUKUPOLVI SAATAVILLA!**

Suositellut seuraajatuotteet ovat 132721 – 132724.

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E PM

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 3 6G

Kierteennousu: 1,75 mm

Kokonaispituus L_{ges} : 110 mmVarren \varnothing : 9 mmAlkureiän \varnothing : 10,2 mm

Tekninen kuvaus

Alkureiän \varnothing	10,2 mm
Lastu-urien määrä	3
Leikkauskulma	50 astetta
Kierteennousu	1,75 mm

Kierteen Ø	12 mm
Terien lkm Z	3
Standardi	DIN 376
Varren Ø	9 mm
Kokonaispituus L _{ges}	110 mm
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Lastuava aine	HSS E PM
Kierteen syvyys	36 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M12
Pinnoitus	TiAIN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirenkas	vihreä