

**Garant****Konekierretappi HSS-E, höyrytetty, M: M27****Tilaustiedot**

Tilausnumero	132640 M27
GTIN	4045197072443
Tuoteluokka	11H

**Kuvaus****Malli:****Ohjausosassa voitelu-urat**, ilman lastu-uria.

Koot M 1,7, M2,3 ja M 2,6, vanha DIN-profiili.

**Vuoleva etuleikkuu. Toleranssiluokka: ISO 2 6H****Tekninen kuvaus**

Terien lkm Z	4
Kierteennousu	3 mm
Kierteen Ø	27 mm
Lastu-urien määrä	4
Alkureiän Ø	24 mm
Standardi	DIN 376
varren Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Kokonaispituus L	160 mm
Varren nelikulmio □	16 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	81 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M27

Pinnoitus	höyrytetty
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	vihreä
Tuotetyyppi	Kierretappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	6 m/min	M
CuZn	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Uni	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		