

**Konekierretappi HSS/E Muoto B, TiCN, M: M5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	132720 M5
GTIN	4045197072566
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:****Vuoleva etuleikkuu.****Ohjausosassa voitelu-urat**, ilman lastu-uria.Vaadittaessa erityistä kovuutta ja sitkeyttä. **Toleranssiluokka: ISO 2 6H****Etu:****Erityisen vakaa, erinomaisesti itseohjautuva.****Huomautus:****UUSI SUKUPOLVI SAATAVILLA!**

Suositellut seuraajatuotteet ovat 132721 – 132724.

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,8 mm

Kokonaispituus L_{ges} : 70 mm

Varren Ø: 6 mm

Alkureiän Ø: 4,2 mm

Tekninen kuvaus

Alkureiän Ø	4,2 mm
Kierteennousu	0,8 mm
Lastu-urien määrä	3
Leikkauskulma	50 astetta
Kierteen Ø	5 mm

Terien lkm Z	3
Standardi	DIN 371
Varren Ø	6 mm
Kokonaispituus L _{ges}	70 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	15 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M5
Pinnoitus	TiCN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	vihreä