

Garant GRIDLINE

Siivouskaappi, umpilevypariovet, leveys mm / Malli: 1000-3**Tilaustiedot**

Tilausnumero	987001 1000-3
GTIN	4062406348816
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Yleiskäyttöinen kaappi siivousvälineiden, puhdistuslaitteiden ja vaatteiden säilyttämiseen. Sinkittyjä hyllytasoja voi kiinnittää 25 mm:n välein.

Sisäpuolelta vahvistetut saranaovet ja 2K-Haptoprene®-työntökahva, jossa on lukko.

Tasaosalusta, 4 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen. Hyllytason kantavuus 25 kg. Rungon rei'itys soveltuu **Easyfix-koukkujen ja -pitimien kiinnittämiseen** (ryhmässä 95).

Toimituksen sisältö:

Kätevä jako kolmella hyllytasolla, leveys 20G. Lisäksi reikälevyosa. Ulosvedettävä reikälevy.

Toimituksen sisältö:

Easyfix-koukut, nro 955505 koko 50: 5

Easyfix-koukut, nro 955605 koko 60: 2

Easyfix-pidike, nro 955665 koot 18–26: 2

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovet antrasiitit RAL 7016, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

Siivouskaapit ovat mitoiltaan yhteensopivia GridLine-kaappien, syvyys 20G, kanssa, ja niitä voidaan yhdistellä niiden kanssa halutulla tavalla.

Muita tarvikkeita, kuten esimerkiksi hyllytasoja ja vetolaatikoita, löytyy ryhmästä 94.

Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Korkeus: 2000 mm
Leveys: 1000 mm
Syvyys: 500 mm
Hyötykorkeus: 1840 mm
Leveys G: 40
Syvyys G: 20

Tekninen kuvaus

Paino	90 kg
Hyötykorkeus	1840 mm
Leveys G	40
Korkeus	2000 mm
Syvyys G	20
Leveys	1000 mm
Syvyys	500 mm
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Oven avautumiskulma	250 astetta
Hoffmann-reikäseinän reikävälit	9×9 mm
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Siivouskaappi