

Garant**ANGX 10T308ZEER, HB9740, Tyyppi: INOX**

Tilaustiedot

Tilausnumero	213070 INOX
GTIN	4062406355470
Tuoteluokka	21A

Kuvaus

Malli:

Kaksipuoliset 2-särmäiset kääntöterät. Tehokkaat perusaineet ja innovativiset terägeometriat takaavat optimaaliset valmistustulokset.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvoille $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p,max}$.

Tekninen kuvaus

tyyppi	INOX
Syöttö f_z / hammas	0,8 mm
Nirkon säde	0,8 mm
Teränpaksuus S	3.97 mm
ISO-koodi-kääntöterä	ANGX 10T308ZEER
Laji	HB9740
Lastuava aine	KM

suositeltu työstösyvyys $a_{p\ max}$	0,8 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	1 mm
Säätösäde, kun $a_{p\ max}$	1,6 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	150 m/min	M
märkä enintään	sopii rajoituksin		
ilma	soveltuu		