

Garant
ANGX 10T308ZEER, HB9745, Tyyppi: T1


Tilaustiedot

Tilausnumero	213072 T1
GTIN	4062406355487
Tuoteluokka	21A

Kuvaus

Malli:

Kaksipuoliset 2-särmäiset kääntöterät. Tehokkaat perusaineet ja innovativiset terägeometriat takaavat optimaaliset valmistustulokset.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvoille $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p,max}$.

Säätösäde, kun $a_{p,max}$: 1,6 mm

Syöttö f_z / hammas: 0,5 mm

Teränpaksuus S: 3.97 mm

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z / hammas	0,5 mm
Nirkon säde	0,8 mm
tyyppi	T1
Teränpaksuus S	3.97 mm
ISO-koodi-kääntöterä	ANGX 10T308ZEER

Laji	HB9745
Lastuava aine	KM
suositeltu työstösyvyys $a_{p \max}$	0,6 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	1 mm
Säätösäde, kun $a_{p \max}$	1,6 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	50 m/min	S
märkä enintään	sopii rajoituksin		
ilma	soveltuu		