

Garant**ANGX 10T308ZEER, HB9640, Tyyppi: ST900**

Tilaustiedot

Tilausnumero	213064 ST900
GTIN	4062406355449
Tuoteluokka	21A

Kuvaus

Malli:

Kaksipuoliset 2-särmäiset kääntöterät. Tehokkaat perusaineet ja innovativiset terägeometriat takaavat optimaaliset valmistustulokset.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvoille $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p,max}$.

Säätösäde, kun $a_{p,max}$: 1,6 mm

Syöttö f_z / hammas: 0,9 mm

Teränpaksuus S: 3.97 mm

Tekninen kuvaus

tyyppi	ST900
Nirkon säde	0,8 mm
Syöttö f_z / hammas	0,9 mm
Teränpaksuus S	3.97 mm
ISO-koodi-kääntöterä	ANGX 10T308ZEER

Laji	HB9640
Lastuava aine	KM
suositeltu työstösyvyys $a_{p\ max}$	0,8 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	1 mm
Säätösäde, kun $a_{p\ max}$	1,6 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	330 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	280 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	240 m/min	P
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		