

Garant
ANGX 10T308ZEER, HB9540, Tyyppi: UNI


Tilaustiedot

Tilausnumero	213075 UNI
GTIN	4062406355494
Tuoteluokka	21A

Kuvaus

Malli:

Kaksipuoliset 2-särmäiset kääntöterät. Tehokkaat perusaineet ja innovativiset terägeometriat takaavat optimaaliset valmistustulokset.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvoille $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p,max}$.

Säätösäde, kun $a_{p,max}$: 1,6 mm

Teränpaksuus S: 3.97 mm

Tekninen kuvaus

tyyppi	UNI
Nirkon säde	0,8 mm
Teränpaksuus S	3.97 mm
ISO-koodi-kääntöterä	ANGX 10T308ZEER
Laji	HB9540
Lastuava aine	KM

suositeltu työstösyvyys $a_{p\ max}$	0,8 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	1 mm
Säätösäde, kun $a_{p\ max}$	1,6 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	260 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	220 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	200 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	160 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	120 m/min	M
Uni	soveltuu		
ilma	soveltuu		