



Käsikäyttöinen dynamometri DFC, Mittausalue: 500N



Tilastiedot

Tilausnumero	479027 500
GTIN	2050002071544
Tuoteluokka	47F

Kuvaus

Malli:

Väri näyttöllä varustettu dynamometri veto- ja painovoiman täsmälliseen mittaamiseen. Kestävä painevalukotelo.

- **Nykyisen voima- ja huippuarvon näyttö.**
- **Ohjelmoitavat toimintopainikkeet.**
- **Toleranssirajojen valvonta optisella ja akustisella näytöllä.**
- **Mittausarvomuisti.**
- **Tallennettujen arvojen tilastollinen analyysi.**
- **Tietojen viennin rajapinta.**
- **Näyttö vaihdettavissa: N, gf, kgf, lbf, ozf.**
- **Mittausarvojen lähettäminen Bluetoothin kautta mahdollista.**
- **Voiman keskiarvo ajan suhteen.**

Toimituksen sisältö:

Kuljetuslaukku, latauspistoke USB-liitäntäkaapelilla, varusteet (painolevy, koukku, kärki, V-ura, jatkokappale).

Erikoistarvike:

Manuaaliset koelustat nro 479029.

Tekninen kuvaus

Leveys	84 mm
Tarkkuus	0,1 %
Näyttötarkkuus	0,05 N
Korkeus	42 mm
Pituus	191 mm
Mittausalue	50 - 450 N
Mittausarvomuisti	99
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Radiokäyttö	HID (Human Interface Device)
Liitântä	USB-liitântä.
Liitântä	RS232C-liitântä.
Liitântä	Bluetooth-liitântä
mittaustekniikka	digitaalinen
Tuotetyyppi	Dynamometri