

Tarkkuus	0,2 %
Näyttötarkkuus	0,1 N
Pituus	191 mm
Leveys	84 mm
Korkeus	42 mm
Mittausarvomuisti	50
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Liitäntä	RS232C-liitäntä.
Liitäntä	USB-liitäntä.
mittaustekniikka	digitaalinen
Tuotetyyppi	Dynamometri