



Käsi­käyt­­töinen dynamometri DFC, Mittausalue: 1000N



Tilaustiedot

Tilausnumero	479027 1000
GTIN	2050002071551
Tuoteluokka	47F

Kuvaus

Malli:

Väri­näytöllä varustettu dynamometri veto- ja painovoiman täsmälliseen mittaamiseen. Kestävä painevalukotelo.

- **Nykyisen voima- ja huippuarvon näyttö.**
- **Ohjelmoitavat toimintopainikkeet.**
- **Toleranssirajojen valvonta optisella ja akustisella näytöllä.**
- **Mittausarvomuisti.**
- **Tallennettujen arvojen tilastollinen analyysi.**
- **Tietojen viennin rajapinta.**
- **Näyttö vaihdettavissa: N, gf, kgf, lbf, ozf.**
- **Mittausarvojen lähettäminen Bluetoothin kautta mahdollista.**
- **Voiman keskiarvo ajan suhteen.**

Toimituksen sisältö:

Kuljetuslaukku, latauspistoke USB-liitäntäkaapelilla, varusteet (painolevy, koukku, kärki, V-ura, jatkokappale).

Erikoistarvike:

Manuaaliset koealustat nro 479029.

Tekninen kuvaus

Mittausalue	100 - 900 N
Leveys	84 mm
Pituus	191 mm
Korkeus	42 mm
Näyttötarkkuus	0,1 N
Tarkkuus	0,1 %
Mittausarvomuisti	99
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Radiokäyttö	HID (Human Interface Device)
Liitäntä	USB-liitäntä.
Liitäntä	RS232C-liitäntä.
Liitäntä	Bluetooth-liitäntä
mittaustekniikka	digitaalinen
Tuotetyyppi	Dynamometri