



## Konekierretappi HSSE-PM muoto B DIN 376 6HX, TiCN, M: M10



### Tilaustiedot

Tilausnumero	132722 M10
GTIN	4045197532442
Tuoteluokka	11H

### Kuvaus

**Malli:**

**Vuoleva etuleikkuu.**

**Ohjausosassa voitelu-urat**, ilman lastu-uria.

**Kaikki koot:** Varsi, **DIN 376 (= varren-Ø kavennettu)**; sopii siksi suurempiin käyttösyvyyksiin.

**Toleranssiluokka: ISO2X / 6HX.**

**Etu:**

**Erityisen vakaa, erinomaisesti itseohjautuva.**

**Huomautus:**

**UUSI SUKUPOLVI SAATAVILLA!**

Suosittelut seuraajatuotteet ovat 132721 – 132724.

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E PM

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 2X 6HX

Kierteennousu: 1,5 mm

Kokonaispituus  $L_{ges}$ : 100 mm

Varren Ø: 7 mm

Alkureiän Ø: 8,5 mm

### Tekninen kuvaus

Kierteennousu	1,5 mm
Kierteen Ø	10 mm
Alkureiän Ø	8,5 mm
Terien lkm Z	3
Leikkauskulma	50 astetta

Lastu-urien määrä	3
Standardi	DIN 376
Varren Ø	7 mm
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	100 mm
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Lastuava aine	HSS E PM
Kierteen syvyys	30 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M10
Pinnoitus	TiCN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	vihreä