



Konekierretappi HSS-E, höyrytetty, M: M3



Tilaustiedot

Tilausnumero	132645 M3
GTIN	4045197648860
Tuoteluokka	12H

Kuvaus

Malli:
Vuoleva etuleikkuu. Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	2
Alkureiän Ø	2,5 mm
Kierteennousu	0,5 mm
Kierteen Ø	3 mm
Lastu-urien määrä	2
Standardi	DIN 371
varren Ø D _s	3,5 mm
Kokonaispituus L	56 mm
Varren nelikulmio □	2,7 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	9 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M3
Pinnoitus	höyrytetty

Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	vihreä
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	11 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	sopii rajoituksin	12 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	8 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	7 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	sopii rajoituksin	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	4 m/min	M
CuZn	sopii rajoituksin	12 m/min	N
Uni	soveltuu		
Öljy	soveltuu		