

**HOLEX****Morsekartiokalvin, pinnoittamaton, MK: MK1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	162500 MK1
GTIN	4045197089182
Tuoteluokka	120

**Kuvaus****Malli:**

Suoraurainen, lieriömäinen varsi ja nelikanta.

**Käyttö:**

Kartiomaisten tai porrastettujen esityöstettyjen porausten kalvintaan morsekartiovarsille.

**Tekninen kuvaus**

Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	8 mm
Kokonaispituus L	102 mm
Terän pituus L <sub>c</sub>	66 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
Standardi	DIN 204
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Phillips-BIT

**Käyttäjätiedot**

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
--	----------	----------------	-----------

Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin
Öljy	soveltuu
kuiva	sopii rajoituksin