



## Metallivannesahanterä 27 × 4150, Hammasta/tuuma: 6/10



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 173850 6/10   |
| GTIN         | 4045197254436 |
| Tuoteluokka  | 16F           |

### Kuvaus

#### Malli:

**RÖNTGEN – bi-alfa-koboltti: Tehokas bimetallivanneterä**, jossa on runsaasti kromia sisältävä jousiteräs vanneosana ja kobolttiseosteinen (M42) HSS-kärkiosa (67–69 HRC). **Erittäin kovat hampaankärjet, joustava vanne.**

#### Käyttö:

**Yhdistelmähammastus 0°** – värähtely erittäin vähäistä, isolle poikkipinta-alueelle (putkille ja profiileille, umpimateriaalille enint. 70 mm).

**Yhdistelmähammastus 10°** – **yleiskäyttöön** isoille poikkipinta-alueille (umpimateriaalille 50 mm:stä alkaen).

**Normaali hammastus 0°** – pienille ja keskisuurille poikkileikkauksille, joissa kosketuspituus enint. 70 mm.

**Normaali hammastus 10°** – suuremmille poikkileikkauksille alkaen 50 mm:n kosketuspituudesta.

#### Huomautus:

**Uuden vanneterän käyttöönotto:** Katso GARANT lastuamiskäsikirja nro 110010 ja infosivu.

### Tekninen kuvaus

|        |         |
|--------|---------|
| Pituus | 4150 mm |
|--------|---------|

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Leveys        | 27 mm            |
| Paksuus       | 0,9 mm           |
| Hammastus     | combi            |
| Rintakulma    | 0 astetta        |
| Lastuava aine | HSS Co 8         |
| Tuotetyyppi   | Metallivannesaha |