

Garant**Käsikalvin, säädettävä, Nimellis-Ø DC: 10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	160500 10
GTIN	4045197250667
Tuoteluokka	110

Kuvaus**Malli:**

5 mm:iin saakka suoraaurainen, alkaen 6 mm:istä **vasenk. ura** 7–8°. Kalvimen runko on halkaistu ja teriä voidaan levittää n. 1/100 kalvimen Ø:sta harotusruuvien avulla (esim. 20 mm Ø = 0,2 mm).

Käyttö:

Läpireikien laajentamiseen pienellä ylimitalla. Suoraauraisia kalvimia käytetään vain keskeytymättömiin porauksiin. Säilytetään kiristämättöminä.

Tekninen kuvaus

Nimellis-Ø D _c	10 mm
Ulkonema L ₁	80 mm
Varren nelikulmio □	8 mm
Kokonaispituus L	133 mm
Terän pituus L _c	50 mm
Lastuava aine	HSS
Standardi	DIN 859
Nousukulma	7-8 astetta
Käyttö poraustavalla	läpireiällä
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Phillips-BIT

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin		
Öljy	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		