

**Garant****Käsikalvin, säädettävä, Nimellis-Ø DC: 11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	160500 11
GTIN	4045197250674
Tuoteluokka	110

**Kuvaus****Malli:**

5 mm:iin saakka suoraaurainen, alkaen 6 mm:istä **vasenk. ura** 7–8°. Kalvimen runko on halkaistu ja teriä voidaan levittää n. 1/100 kalvimen Ø:sta harotusruuvin avulla (esim. 20 mm Ø = 0,2 mm).

**Käyttö:**

Läpireikien laajentamiseen pienellä ylimitalla. Suoraauraisia kalvimia käytetään vain keskeytymättömiin porauksiin. Säilytetään kiristämättöminä.

**Tekninen kuvaus**

Nimellis-Ø D <sub>c</sub>	11 mm
Ulkonema L <sub>1</sub>	86 mm
Varren nelikulmio □	9 mm
Kokonaispituus L	142 mm
Terän pituus L <sub>c</sub>	51 mm
Lastuava aine	HSS
Standardi	DIN 859
Nousukulma	7-8 astetta
Käyttö poraustavalla	läpireiällä
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Phillips-BIT

**Käyttäjätiedot**

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu		
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin		
Öljy	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		