

Garant**Konekierretappi HSS/E Muoto B, pinnoittamaton, MF: 10X0,75****Tilaustiedot**

Tilausnumero	132830 10X0,75
GTIN	4045197073037
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:****Vuoleva etuleikkuu.**

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 374

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,75 mm

Kokonaispituus L: 90 mm

varren $\varnothing D_s$: 7 mmVarren nelikulmio \square : 5,5 mmAlkureiän \varnothing : 9,2 mm**Tekninen kuvaus**

Terien lkm Z	3
Alkureiän \varnothing	9,2 mm
Kierteen \varnothing	10 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierteennousu	0,75 mm
varren $\varnothing D_s$	7 mm
Kokonaispituus L	90 mm
Varren nelikulmio \square	5,5 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H

Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 374
Kierteen syvyys	30 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M10×0,75
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpäreiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		