

Garant**Konekierretappi HSS/E Muoto B, pinnoittamaton, MF: 5X0,5****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 132830 5X0,5 |
| GTIN | 4045197072955 |
| Tuoteluokka | 11H |

Kuvaus**Malli:****Vuoleva etuleikkuu.**

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 374

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,5 mm

Kokonaispituus L: 70 mm

varren $\varnothing D_s$: 3,5 mmVarren nelikulmio \square : 2,7 mmAlkureiän \varnothing : 4,5 mm**Tekninen kuvaus**

| | |
|-----------------------------|----------|
| Lastu-urien määrä | 3 |
| Kierteen \varnothing | 5 mm |
| Kierteennousu | 0,5 mm |
| Alkureiän \varnothing | 4,5 mm |
| Terien lkm Z | 3 |
| varren $\varnothing D_s$ | 3,5 mm |
| Kokonaispituus L | 70 mm |
| Varren nelikulmio \square | 2,7 mm |
| Toleranssiluokka | ISO 2 6H |

| | |
|-----------------------|--|
| Lastuava aine | HSS E |
| Standardi | DIN 374 |
| Kierteen syvyys | 15 mm |
| Kierretyyppi | MF |
| Kierteen koko | M5×0,5 |
| Pinnoitus | pinnoittamaton |
| Kylkikulma | 60 astetta |
| Kierrenormi | DIN 13 |
| Etuviiste | B |
| Varsi | Lieriövarsi, h9 |
| Sisäjähdytys | ei |
| Käyttö poraustavalla | enintään 3×D läpireiällä |
| Leikkaussuunta | Oikea |
| Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön |
| Värirengas | ilman |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|-------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alumiini (lyhytlastuinen) | sopii rajoituksin | 13 m/min | N |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 15 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 15 m/min | P |
| Öljy | soveltuu | | |
| märkä enintään | sopii rajoituksin | | |