

**Garant****Konekierretappi synkronikaraille HSSE-PM IK / muoto B 6HX, TiAlN, M: M12****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 132745 M12    |
| GTIN         | 4045197507860 |
| Tuoteluokka  | 11H           |

**Kuvaus****Malli:**

**Kestävä malli**, vuoleva etuleikkuu ja **varsi DIN 1835-B:n mukaiset**. Erikoismitoitus **yleiskäyttöön** koneissa, joissa on **synkronoitu karan liike**. Kierretappia ohjataan koneen synkronikaran avulla.

TiAlN-erikoispinnoite mahdollisimman pitkän käyttöiän takaamiseksi.

Käytettävissä **emulsion** (rasvapitoisuus vähintään 8 %) kanssa.

**Sisäinen jäähdytysaineen syöttö** maksimaalisen käyttöiän saavuttamiseksi.

**Huomautus:**

**Soveltuu käytettäväksi synkronikaraille, GARANT-** kierteitysistukka pikavaihtopitimellä **nro 338100 – 338121 varustettuna pituuden hienotasauksella (MLA)** takaa prosessivarman työskentelyn.

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E PM

Standardi: Tehdasnormi

Toleranssiluokka: ISO 2X 6HX

Kierteennousu: 1,75 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren Ø D<sub>g</sub>: 12 mm

Varren nelikulmio □: 9 mm

Alkureiän Ø: 10,2 mm

**Tekninen kuvaus**

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Kierteen Ø        | 12 mm   |
| Kierteennousu     | 1,75 mm |
| Lastu-urien määrä | 4       |

|                         |                                          |
|-------------------------|------------------------------------------|
| Alkureiän Ø             | 10,2 mm                                  |
| Terien lkm Z            | 4                                        |
| Standardi               | Tehdasnormi                              |
| varren Ø D <sub>s</sub> | 12 mm                                    |
| Kokonaispituus L        | 110 mm                                   |
| Varren nelikulmio □     | 9 mm                                     |
| Toleranssiluokka        | ISO 2X 6HX                               |
| Lastuava aine           | HSS E PM                                 |
| Kierteen syvyys         | 36 mm                                    |
| Kierretyyppi            | M                                        |
| Kierteen koko           | M12                                      |
| Pinnoitus               | TiAlN                                    |
| Kylkikulma              | 60 astetta                               |
| Kierrenormi             | DIN 13                                   |
| Etuviiste               | B                                        |
| Varsi                   | DIN 1835 B                               |
| Sisäjäähdytys           | kyllä                                    |
| Käyttö poraustavalla    | enintään 3xD läpireiällä                 |
| Leikkaussuunta          | Oikea                                    |
| Varren toleranssi       | h6                                       |
| Kierreyökalun tyyppi    | Konekierretappi<br>synkroniseen työstöön |
| Värirengas              | vihreä                                   |
| Tuotetyyppi             | Kierretappi                              |