

**Garant****Konekierretappi HSSE-PM muoto CS, TiN, MF: 12X1,25****Tilaustiedot**

Tilausnumero	132835 12X1,25
GTIN	4045197073556
Tuoteluokka	11H

**Kuvaus****Malli:****Vuoleva etuleikkuu.**

(Muoto CS) 2–3 kierteen etuviiste.

**TiN-pinnoitettu.**

Käytettävissä **emulsion** (rasvapitoisuus vähintään 8 %) kanssa.

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS E PM

Standardi: DIN 374

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 1,25 mm

Kokonaispituus L: 100 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 9 mm

Varren nelikulmio □: 7 mm

Alkureiän Ø: 10,8 mm

**Tekninen kuvaus**

Lastu-urien määrä	4
Kierteen Ø	12 mm
Alkureiän Ø	10,8 mm
Kierteennousu	1,25 mm
Terien lkm Z	4
varren Ø D <sub>s</sub>	9 mm
Kokonaispituus L	100 mm

Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	7 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E PM
Standardi	DIN 374
Kierteen syvyys	36 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M12×1,25
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	CS
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalan tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	28 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	27 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	23 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	17 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	7 m/min	P
Öljy	soveltuu		

märkä enintään

soveltuu