

Garant**Konekierretappi HSSE-PM muoto CS, TiN, MF: 12X1,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	132835 12X1,5
GTIN	4045197073563
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:****Vuoleva etuleikkuu.**

(Muoto CS) 2–3 kierteen etuviiste.

TiN-pinnoitettu.

Käytettävissä **emulsion** (rasvapitoisuus vähintään 8 %) kanssa.

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS E PM

Standardi: DIN 374

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 1,5 mm

Kokonaispituus L: 100 mm

varren Ø D_s: 9 mm

Varren nelikulmio □: 7 mm

Alkureiän Ø: 10,5 mm

Tekninen kuvaus

Alkureiän Ø	10,5 mm
Kierteen Ø	12 mm
Kierteennousu	1,5 mm
Lastu-urien määrä	3
Terien lkm Z	3
varren Ø D _s	9 mm
Kokonaispituus L	100 mm

Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	7 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E PM
Standardi	DIN 374
Kierteen syvyys	36 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M12×1,5
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	CS
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpäreiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalan tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	28 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	27 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	23 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	17 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	sopii rajoituksin	7 m/min	P
Öljy	soveltuu		

märkä enintään

soveltuu