

**Garant****Konekierretappi HSS/E Muoto B, pinnoittamaton, MF: 18X1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	132830 18X1
GTIN	4045197073174
Tuoteluokka	11H

**Kuvaus****Malli:****Vuoleva etuleikkuu.**

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 374

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 1 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren  $\varnothing D_s$ : 14 mmVarren nelikulmio  $\square$ : 11 mmAlkureiän  $\varnothing$ : 17 mm**Tekninen kuvaus**

Alkureiän $\varnothing$	17 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierteennousu	1 mm
Terien lkm Z	3
Kierteen $\varnothing$	18 mm
varren $\varnothing D_s$	14 mm
Kokonaispituus L	110 mm
Varren nelikulmio $\square$	11 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H

Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 374
Kierteen syvyys	54 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M18×1
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		