

Garant**Konekierretappi HSS/E Muoto B, pinnoittamaton, MF: 3X0,35****Tilaustiedot**

Tilausnumero	132830 3X0,35
GTIN	4045197072924
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:****Vuoleva etuleikkuu.**

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 374

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,35 mm

Kokonaispituus L: 56 mm

varren $\varnothing D_s$: 2,2 mmAlkureiän \varnothing : 2,65 mm**Tekninen kuvaus**

Kierteen \varnothing	3 mm
Terien lkm Z	3
Kierteennousu	0,35 mm
Lastu-urien määrä	3
Alkureiän \varnothing	2,65 mm
varren $\varnothing D_s$	2,2 mm
Kokonaispituus L	56 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 374

Kierteen syvyys	9 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M3×0,35
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpäreiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		