

**Garant****Konekierretappi HSS/E Muoto B, pinnoittamaton, MF: 12X1,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	132830 12X1,5
GTIN	4045197073099
Tuoteluokka	11H

**Kuvaus****Malli:****Vuoleva etuleikkuu.**

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 374

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 1,5 mm

Kokonaispituus L: 100 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 9 mm

Varren nelikulmio □: 7 mm

Alkureiän Ø: 10,5 mm

**Tekninen kuvaus**

Alkureiän Ø	10,5 mm
Kierteennousu	1,5 mm
Terien lkm Z	3
Kierteen Ø	12 mm
Lastu-urien määrä	3
varren Ø D <sub>s</sub>	9 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Varren nelikulmio □	7 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H

Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 374
Kierteen syvyys	36 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M12×1,5
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpäreiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		