

**Garant****Konekierretappi HSSE-PM muoto CS, TiN, MF: 6X0,75****Tilaustiedot**

Tilausnumero	132835 6X0,75
GTIN	4045197073495
Tuoteluokka	11H

**Kuvaus****Malli:****Vuoleva etuleikkuu.**

(Muoto CS) 2–3 kierteen etuviiste.

**TiN-pinnoitettu.**

Käytettävissä **emulsion** (rasvapitoisuus vähintään 8 %) kanssa.

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS E PM

Standardi: DIN 374

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,75 mm

Kokonaispituus L: 80 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 4,5 mm

Varren nelikulmio □: 3,4 mm

Alkureiän Ø: 5,2 mm

**Tekninen kuvaus**

Terien lkm Z	3
Kierteennousu	0,75 mm
Alkureiän Ø	5,2 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierteen Ø	6 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	4,5 mm
Kokonaispituus L	80 mm

Varren nelikulmio □	3,4 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E PM
Standardi	DIN 374
Kierteen syvyys	18 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M6×0,75
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	CS
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalan tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	28 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	27 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	23 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	17 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	7 m/min	P
Öljy	soveltuu		

märkä enintään

soveltuu