

Garant**Konekierretappi HSS/E Muoto B, pinnoittamaton, MF: 20X1,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	132830 20X1,5
GTIN	4045197073211
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:****Vuoleva etuleikkuu.**

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 374

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 1,5 mm

Kokonaispituus L: 125 mm

varren Ø D_s: 16 mm

Varren nelikulmio □: 12 mm

Alkureiän Ø: 18,5 mm

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	3
Kierteen Ø	20 mm
Lastu-urien määrä	3
Alkureiän Ø	18,5 mm
Kierteennousu	1,5 mm
varren Ø D _s	16 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Varren nelikulmio □	12 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H

Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 374
Kierteen syvyys	60 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M20×1,5
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		