



Paineilma-kulmahiomakone, Tyyppi: G2511-125



Tilaustiedot

Tilausnumero	079312 G2511-125
GTIN	7322590042868
Tuoteluokka	03R

Kuvaus

Malli:

Tehokkaat kulmahiomakoneet, joiden kierrosluku pysyy lähes muuttumattomana myös kuormitettuna. Turvakytkin estää laitteen tahattoman käynnistyksen. Yhdellä kädellä käytettävä kulmahiomakone, ergonominen kevytrakenne, komposiittirunko. Pituussäädettävän liitoskappaleen ansiosta yksinkertainen pääsy ahtaisiin paikkoihin. Karan lukitus ja suojakuvun pikasäätö. **M14-kiinnitys.**

Toimituksen sisältö:

Sis. tarvittavat nipat.

Varaosa:

Valikoidut huoltosarjat (Service Kits):Lähes kaikkiin Atlas Copcon painetyökaluihin on pyynnöstä saatavissa varaosa- ja huoltosarjoja ennakoivaa huoltoa ja kunnossapitoa varten.

Tekninen kuvaus

Paino	1,77 kg
Valmistajamerkintä	G2511-125
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	6,5 m/s ²

Enimmäisilmantarve	1020 l/min
Letkun suositeltu koko (sisä-Ø)	13 mm
Laikan enimmäis-Ø	125 mm
Antoteho	900 W
Toimintäääni	84 dB(A)
Enimmäiskierrosluku	12000 min ⁻¹
Paineilmaliitäntä	3/8 tuuma
Kiinnityskierre	BSP
Tuotetyyppi	Kulmahiomakone