

Garant**Säädettävä käsikalvin, Ø h10 DC: 27,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	160600 27,5
GTIN	4045197250940
Tuoteluokka	110

Kuvaus**Malli:**

Suuri säätöalue. Hienosäätö tulkikirenkaalla tai kaarimikrometrillä.
Terässä kartiomainen leikkuu - terät takaa ja ympäriltä hiotut.

Tekninen kuvaus

Nimellis-Ø D _c	27,5 mm
Säätöalueen Ø	27,5 - 31,5 mm
Varren nelikulmio □	14,5 mm
Terän pituus L _c	86 mm
Kokonaispituus L	245 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
Standardi	Tehdasnormi
Käyttö poraustavalla	läpireiällä
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Phillips-BIT

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
--	----------	----------------	-----------

Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin
Öljy	soveltuu
kuiva	sopii rajoituksin