



Sokkareikäkalvin 1:50, pinnoittamaton, Nimellis-Ø DC: 1,2mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	161200 1,2
GTIN	4045197088857
Tuoteluokka	120

Kuvaus

Malli:

Kartiomaisesti kasvava halkaisija (1 mm 50 mm:n pituudella).

Koot 1,2 – 2,5 – **suorauraiset. Muoto A.**

Koot 3 – 25 – **kierreauraiset. Muoto B.**

Käyttö:

Kartiomaisten porausten kalvintaan käsin, standardien ISO 2339 (DIN 1), DIN 258, 1447, ISO 8737 ja 8736 (DIN 7977 ja 7978) mukaisille kartiosokille.

Suositus:

Aloitusporauskeeseen suositellaan sokkareikäporaa nro 116310.

Tekninen kuvaus

Nimellis-Ø D _c	1,2 mm
pienempi Ø D ₃	1,1 mm
isompi Ø D ₂	1,74 mm
Varren nelikulmio □	2,5 mm
Kokonaispituus L	50 mm
Terän pituus L _c	32 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
Standardi	DIN 9
Kartiosuhde	1:50

Sisäjäähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	läpireiällä
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Phillips-BIT

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin		
Öljy	sopii rajoituksin		
kuiva	sopii rajoituksin		