



Sokkareikäkuorintakalvin, pinnoittamaton, Nimellis-Ø DC: 8mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	161600 8
GTIN	4045197089076
Tuoteluokka	120

Kuvaus

Malli:

45 ° **vasenkätinen nousu**, lastujen poisto lastuamissuuntaan.

Käyttö:

Koneissa kartiomaisiin läpireikiin. Vuolevat terät edellyttävät hyvää lastunpoistoa (ei liian suurta aloitusporausta). Standardien ISO 2339, 8736, 8737 (DIN 1, 7977, 7978), DIN 258 ja 1447 mukaisille kartiosokille.

Suositus:

Aloitusporauskeeseen suositellaan sokkareikäporaa nro 116310.

Tekninen kuvaus

Syöttö f teräksessä < 500 N/mm ²	0,13 mm/kierr,
Nimellis-Ø D _c	8 mm
isompi Ø D ₂	10,8 mm
pienempi Ø D ₃	7,9 mm
Kokonaispituus L	207 mm
Terän pituus L _c	145 mm
varren Ø D _s	10 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 2179
Nousukulma	45 astetta

Kartiosuhde	1:50
Sisäjäähdytys	ei
Varsi	Lieriövarsi, h9
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Phillips-BIT

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu	soveltuu	20 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	20 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	10 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	7 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		