

Garant**Konekierretappi, TiCN, MF: 3X0,35****Tilaustiedot**

Tilausnumero	132860 3X0,35
GTIN	4045197073785
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Suositus:**

Käytettäessä **TOOLOX-materiaaleja** suosittelemme poramaan DIN-arvoja (katso taulukko) **0,05 – 0,3 mm** suuremman alkureiän.

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 374

Toleranssiluokka: ISO 2X 6HX

Kierteennousu: 0,35 mm

Kokonaispituus L: 56 mm

varren Ø D_s: 2,2 mm

Alkureiän Ø: 2,65 mm

Tekninen kuvaus

Alkureiän Ø	2,65 mm
Kierteen Ø	3 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierteennousu	0,35 mm
Terien lkm Z	3
varren Ø D _s	2,2 mm
Kokonaispituus L	56 mm
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Lastuava aine	HSS E

Standardi	DIN 374
Kierteen syvyys	6 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M3×0,35
Pinnoitus	TiCN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpäreiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	pun.
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	sopii rajoituksin	20 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	sopii rajoituksin	19 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	19 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	9 m/min	P
TOOLOX 33	soveltuu	4 m/min	H
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		